

ESPANDO FACILE

Natura del prodotto

Cordolo bentonitico idroespandente ad alta densità senza rete di fissaggio.

Campi d'impiego

ESPANDO FACILE è particolarmente indicato per:

- sigillatura di riprese di getto in calcestruzzo;
- sigillatura pre-getto di corpi passanti.

Modalità di applicazione

Pulire il supporto da sporco e parti incoerenti, collocare ESPANDO FACILE al centro del nuovo getto, confinato da almeno 6-8 cm di cls e inchiodarlo ogni 30 cm con apposita RETE per ESPANDO FACILE.

Avvertenze

Stoccaggio: 6 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto. Teme il gelo.

Non utilizzare ESPANDO FACILE per giunti di dilatazione. Per applicazioni con contatto con liquami, liquidi inquinati o acque saline, contattare preventivamente il Servizio Tecnico della IMPER ITALIA srl.

Non adatto per sigillare giunti in movimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	Valori
Dimensione (sezione)	mm	25 x 20
Confezione	Scatole da 30 ml divise in rotoli da 5 ml ciascuno	-
Densità	K/l	1,4
Tenuta idraulica (Metodo IM/LCM a 1,2 N/mm ²)	cm ³ acqua permeata	0
Espansione in acqua demineralizzata (Metodo IM/LCM dopo 576 h)	%	>400
Carico a rottura (Metodo IM/LCM)	N/mm ²	>0,30
Deformazione a rottura (Metodo IM/LCM)	%	75

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it